


# CLEMCO

...utstyr for de profesjonelle



**ZERO**  
PRODUCTS

## ***KIT-CAB*** ***blåsekabinetter***



***Stort bruksområde!***  
***Prisgunstige proffmodeller!***  
***Injektor- eller trykkblåsesystem!***



Kit-Cab injektor  
blåsekabinett



Kit-Cab trykk  
blåsekabinett



## KIT-CAB blåsekabinetter


Prisgunstige blåsekabinetter for proffbrukeren, komplett med gjenvinningssystem for resirkulering av blåsemiddel, samt trykkluftrenset patronfilter med kraftig avsugsvifte. Kit-Cab leveres i en størrelse i to varianter, som injektorkabinett med BNP injektor pistol, eller som trykkblåsekabinett utstyrt med trykklokke på 5 liter, mini blåsedyse og 1/2" blåseslange. Kabinettene er solid utført i 2 mm tykke stålplater, og kan benyttes med gjenvinnbare blåsemidler, som f eks glasskuler, aluminiumoksid, plastikkmedia, nøtteskall mm. Skapene leveres enten **umontert** (settes sammen av kunde), eller **ferdig montert** og klare til bruk. Monteringsbeskrivelse og bruksanvisning på norsk.

### Kit-Cab leveres komplett med:

- Frittstående patronfilter 7,0 m<sup>2</sup> og avsugsvifte med manuell trykkluftspyling.
- Solid perforert rist.
- Stor frontdør med sikkerhetsbryter.
- Stort vindu.
- Innvendig belysning, 15W lysstoffrør.
- Gummimansjetter og blåsehansker.
- Injektor eller trykkblåsesystem.
- Fotpedal for start/stopp blåsing
- Vannutskiller/trykkregulator med manometer.
- Renblåsepistol.

### Stort bruksområde

Blast Cab håndterer de mest brukte gjenvinnbare blåsemidler, alt fra glasskuler, plastikkmedia og nøtteskall til grovkornet aluminiums-oksid. I trykkblåsekabinettet kan det også blåses med stålsand og stålkuler.



Glasskuler



Aluminiumsoksid



Plastikkmedia



Nøtteskall

### Tekniske data:

	KIT-CAB injektor blåsekabinett	KIT-CAB trykk blåsekabinett
Varenr	Z24393-1	Z24393-2
Innv mål (H x B x D mm)	430/760 x 900 x 750	430/760 x 900 x 750
Utv mål kabinett (H x B x D mm)	1740 x 900 x 780	1740 x 900 x 780
Utv mål patronfilter H x B x D:	1400 x 600 x 660	1400 x 600 x 660
Døråpning (H x B mm)	330 x 780	330 x 780
Luftforbruk pistol/dyse	600 - 900 l/min	600 - 1300 l/min
El tilslutning	230V - 50Hz - 1 fas	230V - 50Hz - 1 fas
Avsugsvifte	700 m <sup>3</sup> /time, 375W	700 m <sup>3</sup> /time, 375W
Filterareal patron	7,0 m <sup>2</sup>	7,0 m <sup>2</sup>
Innv belysning	15W lysstoffrør	15W lysstoffrør
Egenvekt	140 kg	160 kg
Maks emnevekt	50 kg	50 kg



**KIT-CAB injektor blåsekabinett** leveres med en effektiv profesjonell injektorpistol, type **BNP** med luftforbruk på 600 - 900 l/min. BNP pistolen kan utstyres med en mindre eller større luft- og blåsedyse for lavere eller høyere luftforbruk. Se tabell på side 1-34. Start/stopp via fotpedal.



**KIT-CAB trykk blåsekabinett** leveres med 5 l blåseklokke med 3,2 eller 4,8 mm minidyse. Luftforbruk 600 - 1300 l/min. Start/stopp via fotpedal. Trykkblåsesystemet er 4 ganger mer effektivt enn injektorsystemet.



Vannutskiller, pilotregulator med manometer for justering av blåsetrykk, plassert lett tilgjengelig på høyre side av kabinettet.



Sikkerhetsbryter i døren stopper blåseprosessen dersom denne åpnes under drift. I hht CE standard.



Filterpatron  
7,0 m<sup>2</sup>

Patronfilter med avsugsvifte. Filterpatronen på 7,0 m<sup>2</sup> (utskillingsgrad min 99 % ved 0,2 - 2,0 µ) og en vifte med svært god kapasitet, sørger for nødvendig undertrykk i blåsekammeret slik at støv skilles ut fra blåsemiddelet og bevarer en god sikt. Patronen renses ved hjelp av manuell trykkluftspyling. Utskilt støv samles i en oppsamlingspann i underkant av filteret.



Stort og støvtett vindu montert i en solid gummipakning. På innsiden av vinduet festes beskyttelsesfolie med dobbelsidig tape for beskyttelse mot rikosjetterende blåsemiddel. Lysarmatur med lysstoffrør er montert i overkant på utsiden av vinduet. På denne måten unngår man slitasje på selve vinduet.



Renblåsepistol og solid gitterrist.



Falskluftventil for justering av blåsemiddelemengde frem til BNP pistolen. Plugg i bunn gjør det raskt og enkelt å tømme kabinettet for blåsemiddel.

## Tilleggsutstyr



Dreieskive Ø-500 mm. Forenkler håndteringen av tynge objekter. Varenr: 01-00500



### Typiske bruksområder

Bildeler, bremsesko og maskindeler. Halvfabrikata til alle former for industri. Rengjøring av støpeformer og valser. Glasskuleblåsing av rustfrie ståldeler. Dekorasjonsblåsing på glass. Alle former for blåsing av mindre metall- og maskindeler.

## Reservedeler



### Luftforbruk BNP injektorpistol

Dyse nr Dyse diam Luftdyse diam Luftforbruk ved 5,5 bar

4	6,4 mm	3,2 mm	600 l/min
5	8,0 mm	4,0 mm	900 l/min
6	9,5 mm	5,0 mm	1350 l/min

### Luftforbruk trykkblåsekabinett

Dyse nr Dyse diam Luftforbruk ved 5,5 bar

2	3,2 mm	600 l/min
3	4,8 mm	900 l/min


Varenr	Pos	Beskrivelse	Enh	Ant i enh
Z12302	1	BNP-5 injektor sandblåsepistol u/dyse	stk	1
Z11930	2	Keramikkdyse nr 5 - 8,0 mm	stk	1
Z11931	2	Keramikkdyse nr 6 - 9,5 mm	stk	1
Z99643	3	Borkarbiddyse nr 4 - 6,4 mm	stk	1
Z11935	3	Borkarbiddyse nr 5 - 8,0 mm	stk	1
Z11936	3	Borkarbiddyse nr 6 - 9,5 mm	stk	1
Z12342	4	Luftdyse kompl nr 4 - 3,2 mm	stk	1
Z12343	4	Luftdyse kompl nr 5 - 4,0 mm	stk	1
Z12344	4	Luftdyse kompl nr 6 - 5,0 mm	stk	1
Z11723	5	Slangenippel 1/2" f/luftslange	stk	1
Z11724	6	Slangenippel f/sugeslange	stk	1
Z12417	7	Falskluftventil	stk	1
Z06266	8	Fotpedal 3/2 veis	stk	1
06-606-13	9	Klar PVC trykkluftslange 1/2"	m	1
01-61161020	10	Sandblåsehansker lange m/strikk	par	1
Z100691	11	Gummimansjett *	stk	1
C02244B	12	GL-95 sandblåsehansker lange sorte	par	1
01-00111	13	Kit f/fastmontering av hansker	sett	1
Z06190	14	Beskyttelsesfolie (5 stk)	pk	1
Z12212	15	Vindu laminert glass	stk	1
Z100661	16	Filterpatron 7,0 m2	stk	1
C99102	17	CT-2/25 minidyse 3,2 mm	stk	1
C99103	17	CT-3/25 minidyse 4,8 mm	stk	1
C90269	18	NHP-1/2 dyseholder, nylon	stk	1
C90258	19	CQB-1/2 klokupling, bronse 1/2"	stk	1
C90257	20	CFB-1/2 klokupling 1/2" innv gj	stk	1
C90259	21	CQG-1/2 pakning	stk	1
C99555D	22	SA-1/2 sandventil	stk	1
C04257	-	SUPA 1/2" sandblåseslange 13 x 7 mm	m	1

\* Komplet sett = 4 stk gummimansjetter

## Blåsemiddel

Varenr	Pos	Beskrivelse	Enh	Ant i enh	Pkn	Ant i pkn
08-053106	1	Impact AG glasskuler 0,053 - 0,11 mm	kg	1	sekk	25
08-106212	1	Impact AD glasskuler 0,11 - 0,21 mm	kg	1	sekk	25
08-180300	1	Impact AB glasskuler 0,18 - 0,30 mm	kg	1	sekk	25
08-300400	1	Impact 300-400 glasskuler 0,30 - 0,40 mm	kg	1	sekk	25
08-425850	1	Impact BL glasskuler 0,43 - 0,85 mm	kg	1	sekk	25
NK-220	2	NK 220 aluminiumoksid 0,053 - 0,075 mm	kg	1	sekk	25
NK-150	2	NK 150 aluminiumoksid 0,063 - 0,11 mm	kg	1	sekk	25
NK-100	2	NK 100 aluminiumoksid 0,11 - 0,15 mm	kg	1	sekk	25
NK-060	2	NK 60 aluminiumoksid 0,21 - 0,30 mm	kg	1	sekk	25
NK-046	2	NK 46 aluminiumoksid 0,30 - 0,42 mm	kg	1	sekk	25
NK-036	2	NK 36 aluminiumoksid 0,42 - 0,60 mm	kg	1	sekk	25
NK-024	2	NK 24 aluminiumoksid 0,60 - 0,85 mm	kg	1	sekk	25
NK-020	2	NK 20 aluminiumoksid 0,85 - 1,18 mm	kg	1	sekk	25
Z11234	3	Aerolyte plastmedia 3,5 SP 20-30 Mesh	kg	1	eske	25
08-7950-1	4	Nøtteskall 0,75 - 1,3 mm	kg	1	sekk	25


Leveres i sekker a 25 kg (1 pall = 40 sekker, 1/2 = 20 sekker).



Glasskuler



Aluminiumoksid



Plastikkmedia



Nøtteskall

## Clemco Norge AS

Tvetenveien 156 - Postboks 104, 0617 Oslo

Tel.: 23 12 51 20 - Faks: 23 12 51 40 - E-post: clemco@clemco.no - Internett: www.clemco.no